



コニカミノルタK M会
2024 年版

会員紹介集

◇この紹介集は、コニカミノルタK M会 会員様同士の相互交流を図ることを目的として、希望される会員様から原稿をご提出いただき、冊子としたものです。

【 掲 載 企 業 】

		ページ		ページ	
あ行	IBC 一番町弁理士法人	1	株式会社中外	16	
	安積慮紙株式会社	1	中部工業株式会社	16	
	アドバンテック東洋株式会社	2	千代田興業株式会社	17	
	株式会社池田理化	2	千代田電子工業株式会社	17	
	株式会社エス・ジー・ケイ	3	東英産業株式会社	18	
	株式会社エヌ・ティー・ジー	3	椿特許事務所	18	
	遠藤科学株式会社	4	東京マイクロ株式会社	19	
	株式会社長田工務店	4	株式会社トヨコン	19	
か行	K.K.ガード・リサーチ	5	株式会社トヨテック	20	
	加藤精工株式会社	5	な行 株式会社西村製作所	20	
	神奈川電機工業株式会社	6	日本予防医学協会	21	
	株式会社吉城光科学	6	は行 パック・ミズタニ株式会社	21	
	旭光精工株式会社	7	八田国際特許業務法人	22	
	株式会社クレストック	7	林フェルト株式会社	22	
	株式会社ケンコー・トキナー	8	株式会社廣澤精機製作所	23	
	高遠工業株式会社	8	深見特許事務所	23	
	光洋スプリング工業株式会社	9	福島コンピュータシステム株式会社	24	
	五幸商事株式会社	9	株式会社富士精工	24	
	さ行	株式会社三光製作所	10	株式会社フジワーク	25
		三葉化工株式会社	10	プラマテルズ株式会社	25
株式会社 スギモト		11	株式会社ベル・セード	26	
スターライト工業株式会社		11	豊国工業株式会社	26	
セキアオイテクノ株式会社		12	ま行 株式会社間野製作所	27	
摂津樹脂工業株式会社		12	株式会社ミツワ精機製作所	27	
株式会社ソフトブレイン		13	株式会社ミナカミ	28	
た行	株式会社対松堂	13	森精工株式会社	28	
	株式会社代田橋製作所	14	や行 ヤマックス株式会社	29	
	大陽日酸ガス&ウエルディング株式会社	14	株式会社ヨシカワ	29	
	株式会社立花商店	15	ら行 株式会社リハルワークス	30	
	株式会社タッド	15			

所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町10番地2 一番町Mビル5階
 電話： 03-3230-4766（代表） Fax： 03-3263-4668
 E-mail： info@hatpat.co.jp（代表）
 URL： http://www.hatpat.jp

従業員数

弁理士17名 技術スタッフ・事務スタッフ30名

主な事業

特許、実用新案、意匠および商標の国内・外国出願、異議申立、審判請求、先行技術調査、鑑定、訴訟、知的財産権全般に関する助言・相談等を取り扱っております。

アピールポイント

国内出願から外国出願、各国での中間処理まで、原則として**一人の担当者が一貫通で対応**します。そのため、貴社の技術や発明をより深く理解して権利化対応を進めることが可能です。明細書を作成する前に、**発明者様との面談を必ず実施**します。これにより、発明の本質や出願の狙いを十分に理解した上で明細書を作成することが可能です。さらに、**面談前に社内で複数の担当者が集まり案件について議論**します。これにより、手間はかかりますが、複数の視点を通して、発明をより深く多面的に把握することが可能です。

他の会員の皆様へ

産業のグローバル化により国内外で知的財産権の重要性が増している昨今かと存じます。弊社では、貴社の大切な技術やサービスを、特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産権によって国内外で保護し、事業を優位に進めるための施策を、経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

安積濾紙株式会社

所在地

〒533-0004 大阪市東淀川区小松4丁目2番15号 電話06-6327-5145

Web： <http://www.azumi-filter.co.jp/>

主な国内拠点：本社工場・大阪支店（大阪府大阪市）、東京支店（東京都文京区）、名古屋支店（名古屋市中村区）、福井工場（福井県福井市）、岐阜工場（岐阜県関市）

従業員数

約190名

主な事業

濾紙・濾布・不織布・カートリッジフィルター・バッグフィルターなど各種フィルターの製造・販売

アピールポイント

長年に渡って蓄積された豊富なノウハウと技術を生かし、高品質な濾紙・機能紙を製造可能です。開発から生産まで自社一貫体制の強みを活かし、各種フィルターの開発・製造・販売を通じて環境課題や社会課題の解決を目指します。

他の会員の皆様へ

濾過に関してお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社濾材を使った「新設計フィルター」で消費電力減、作業効率アップなどのご提案をさせていただきます。



所在地

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル5階

電話03-5521-2171 Web: <https://www.advantec.co.jp/>

営業所: 札幌、仙台、筑波、宇都宮、大宮、千葉、柏、東京、西東京、横浜、新潟、富山、静岡、名古屋、四日市、京都、大阪、神戸、岡山、広島、徳山、高松、北九州、福岡、大分

出張所: 盛岡

従業員数

305名(2022年3月31日現在)

主な事業

濾紙、各種フィルター、濾過器、試験紙、科学機器の販売、
ラボコンサル事業

アピールポイント

- 日本全国に26の営業拠点を設置し、きめ細かなサービスを展開
- お客様とのコミュニケーション、提案からアフターフォローに至る一貫サービス
- アドバンテックブランドの製品に加え、数多くの信頼性の高い優良メーカー製品の取り扱い
- ラボ設計、機器の選定、スケジュールやコストの管理など、煩わしい作業も全てまとめてサポート



分析用濾紙

カートリッジフィルター

濾過用ホルダー

生産用濾紙

濾過用タンク

蒸留水製造装置

乾燥器

電気マッフル炉



他の会員の皆様へ

アドバンテックグループは、1917年日本初の濾紙メーカーとして創業し、2017年7月に100周年を迎えました。創業以来、常に時代のニーズをとらえ、アドバンスドテクノロジーを追求し、ラボからプロセスまで、One-Stopでお客様の未来に貢献し『濾過技術と理化学機器のベストパートナー』として歩み続けたいと願っております。

KM会員の皆様に於かれましても、何かお力添えできることがございましたら、お気軽にお申し付けください。



株式会社池田理化

理化学機器の商社として

いつも研究者の一番近くで、研究をサポートします

所在地

本社 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル TEL 03-5256-1811

営業拠点 本社(東京)、八王子、小金井、鶴見、横浜、藤沢、平塚、三島、藤枝、名古屋、大阪岩国、千葉、つくば、埼玉、宇都宮、仙台、札幌

従業員数

376名(2019年12月現在)

主な事業

■ 理化学機器等の販売

ライフサイエンス関連機器/分析機器・光学機器/汎用実験・研究器具/実験研究用消耗品・試薬/実験設備 等

■ 汎用理化学機器、農学関連機器の設計・販売

アピールポイント

研究者の皆さまに最適な研究環境をご提供いたします。
製品選定など、機器から試薬までお気軽にご相談ください。

- ・ 200万点超の豊富な取り扱いアイテム
- ・ 国内18拠点の充実した営業体制
- ・ ラボ移設・新規立上げの実績多数
- ・ 専門技術スタッフによるバックアップ体制

他の会員の皆さまへ

お取引先各位のご支援・ご協力を頂きながら、これからも「科学技術の発展を支援する事業」を通して社会に貢献いたします。





S.G.K.
photo etching since 1988

株式会社 エス・ジー・ケイ

所在地 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3-7-1 TEL 0725-54-0378
Web: <http://www.sanyo-sgk.co.jp/>
拠点：大阪府大阪市、和泉市、富田林市 東京都江戸川区

従業員数 80名

主な事業

フォトエッチング製品の製造販売

アピールポイント

当社では金属素材をフォトエッチングという技術を用いて加工し、様々な超精密部品を製造販売しています。光学部品の知見も深く、小型レンズユニットに使用される遮光板など、多くの採用事例と実績があります。化学処理を中心とした工法の強みとして、複雑な形状でも安価で加工できる技術を有することが当社最大のアドバンテージと考えています。

他の会員の皆様へ

当社では様々なお取引様とのコラボレーションによる新技術の開発に力を注いでいます。新たな出会いによるオープンイノベーションの動きの中から、市場をリードするような革新的技術が生まれることを期待しています。今後ともご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



株式会社エヌ・ティー・ジー

会社概要

本社 〒370-0615群馬県邑楽郡邑楽町2744
TEL 0276(88)3571
営業所 〒164-0011東京都中野区中央1-1-3
TEL 03(5348)1041
設立 1948年4月(昭和23年)
資本金 1000万円
代表者 中村 毅
従業員数 50名

主な事業

型レス/試作製作	
プレス加工	
金型設計製作	
組立	
設計開発	

主な製品

情報通信機器精密板金/プレス加工、医療器板金加工/プレス/組立、車載系ユニットプレス加工、映像情報機器駆動ユニットの組立、産業用ロボットのコントロールユニット筐体の製作



アピールポイント

- ◇設計開発～試作～量産（組立）まで、お客様にご満足頂ける生産体制を構築
- ◇表面処理、ダイカスト、樹脂成型製品等、関東圏における協力会社のネットワーク体制
- ◇独自の生産管理システムにより受注から出荷まで一元管理
- ◇ISO 9001：2015 / 14001：2015 取得済

他の会員の皆様へ

少量多機種へ移行していく国内生産の変化に対応して、群馬県の経営革新計画を取得、板金事業を強化してまいりました。主な加工製品は医療器、情報機器、消防/防災、車載関連等、多彩な分野にわたっております。ビジョンとして掲げた100年以上続く会社を目指します。

グループ会社「東群電子株式会社」

弊社グループ会社として福島県伊達郡川俣町に「東群電子株式会社」がございます。ハーネス・ケーブル加工については、ULの認定工場となっており、複写機、OA機器、家電機器、通信機器、測定・測量器、産業機器と様々なハーネス・ケーブルの加工から組立まで請け負っております。詳細は下記HPご参照ください。

<https://togundenshi.com/>



他の会員の皆様へ

信頼関係を軸に、これからも縁の下から人と人、ヒトとモノをつないで日本の産業を支えていきたいと考えています。
KM会員の皆様のお役に立てることもあるかと思しますので、困ったときは「遠藤科学」を思い出していただきお声を掛けてくださると幸いです。

アピールポイント

4000社を超えるメーカー・協力会社様とともに仕事をしています。
商社のネットワーク、相談できる関係をいかし、お客様の「こうしたい！」を一つ一つ実現しています。
お客様のご相談を最前線で受ける営業はもとより、バックアップメンバーも長年のノウハウを蓄積しております。
Wタックでご要望を超える製品、付帯設備を提案いたします。

事業内容

私たちは科学機器・計測機器をとりあつかう商社です
理化学機器・分析機器・
電子計測器・試験機
光学機器・精密測定器・
バイオ関連機器・
真空装置の販売

オリジナルの試験システム・
計測制御システムの製作

所在地

本社 静岡県静岡市駿河区西脇1294 tel.054-283-6222
営業拠点 茨城、千葉、神奈川、静岡、愛知の5県下に全15営業所
URL <https://www.endokagaku.co.jp>

従業員数

従業員数 254名 (2024.1月現在)



おさだ
株式会社長田工務店

所在地

〒191-0062 東京都日野市多摩平5-5-5
TEL 042-581-1657 FAX 042-584-5295
HP <http://www.osada-k.co.jp>

従業員数

単体 5名 連結 30名 (2019年12月現在)

主な事業

建築請負業

土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび土木工事業、石工事業、屋根工事業、タイルれんがブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、解体工事業

アピールポイント

健康をサポートする家造り

「温湿度環境」「室内空気環境」「光環境」
安全安心して暮らせる家を提案しています。

他の会員の皆様へ

創業60年地域に密着してお客様のニーズに充分満足していただける施工とサービスを提供しています。
小規模の作業から新築工事まで設計から施工まで承ります。

ご提案しています！

私たちは、こんなリフォームをしています

健康をサポートする家

運動機能の維持と健康な睡眠の延伸（局所暖房の改善）・ヒートショックの防止
「温湿度環境」「室内空気環境」「光環境」を取り入れたリフォーム

たとえば・・・住宅内での血圧の変動幅を少しでも少なくすること 「温湿度環境」
たとえば・・・住宅内での花粉を少しでも少なくすること 「室内空気環境」
たとえば・・・睡眠を邪魔しない寝室 「光環境」

年齢が上がってもくらしやすい家（ユニバーサルデザインの家）

外出のしやすさ（玄関などの移動経路） トイレ・洗面室・浴室の利用のしやすさ
日常生活空間の合理化

安心して暮らせる家

防災対策
平成12年以前につくられた家の場合、耐震性を確認



私たちは、こんなこともご相談頂いています

資金を減らさないでもできる1000万円台のリノベーション
次の世代に繋げる資産としてのリノベーション
住まなくなる家が利益を生み出す建物再生

お気軽に、ご相談ください

建築にこだわり 創業60年 <株>株式会社長田工務店

東京都日野市多摩平5-5-5
TEL 042-581-1657 FAX 042-584-5295 E-mail: info@osada-k.co.jp URL: <https://www.osada-k.co.jp>

私たちと一緒にサポートしています

一般建築士事務所 有限会社 アーク・プラン・システム

東京都立川市緑町2-19-10 緑川ビル3階
TEL 042-529-3302 FAX 042-529-7792 E-mail: contact@arkplan.jp URL: <https://www.arkplan.jp>

所在地

〒450-6420 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 電話：052-414-7344(代)
大名古屋ビルヂング20階

Web <https://www.guard-research.co.jp>

国内拠点：愛知県名古屋市、豊橋市、豊田市、東京都渋谷区

従業員数

819名 (2020年1月現在)

主な事業

常駐警備 機械警備 巡回警備 ホームセキュリティー イベント警備
雑踏警備 輸送警備 CD機警備管理 ビルメンテナンス業

アピールポイント



弊社の企業理念は「和の精神」「誠実な行動」「全社力」です。

現代の高度化、多様化、国際化した社会のなかで“安全と安心”は必要不可欠なものです。 弊社は高度に訓練された優秀な警備員を揃え、最新鋭の警備機器、情報通信技術、機動力を駆使し常に質の高い警備を行い安全と安心を提供させて頂いてます。また、あらゆるセキュリティーニーズに対応する警備専門家集団としての自負を持ち、安全で安心できる社会の実現に貢献してまいります。

他の会員の皆様へ

K.K.ガード・リサーチは昭和45年9月に名古屋市中で創業し、地元の皆様のご支援を頂き着実に成長し本年創立50周年を迎えます。 契約先は地元の手企業を始め官公庁、公営企業、教育機関、建設流通業、商業施設、銀行、ホテル、スポーツ施設など多くの取引を頂き国内でもトップクラスのセキュリティ企業としての地位を確立するに至っています。

K 加藤精工株式会社

所在地

〒442-0844 愛知県豊川市小田渚町3-7

TEL：0533-87-2126

FAX：0533-88-3663

URL：<https://kato-seiko.jp/>

従業員数

28名

主な事業

【軸物】小径精密切削部品
(シャフト、支柱、ねじ、スリーブ、ピン、ローラー)

加工材料

ステンレス、鉄、銅合金・銅、鉛レス真鍮、アルミニウム、樹脂
[丸棒、丸パイプ、六角棒、四角棒、ローレット丸棒] (最大加工径φ32mm)

加工内容

NC自動旋盤による複合切削加工
NCタッピングセンターによるタップ加工・ミーリング加工、フライス、転造、ホブ、センターレス、バレル

アピールポイント

- 【1】樹脂ローラーを外径・内径公差±3μmで量産加工が可能です。
- 【2】鉛レス真鍮 (C6801・C6803・C6931) の試作・小ロット対応します。
- 【3】φ1以下の極小径精密シャフト・ピンを短納期で製作します。
- 【4】外観重要部品は限度見本を作製し、お客さまが求める品質を提供します。

神奈川電機工業株式会社

所在地 〒221-0042
神奈川県横浜市神奈川区浦島町367 TEL 045-441-3416
(<http://www.kana-den.co.jp>)

設立：1956年4月

資本金：3500万

従業員：22名（2021年3月）

主な事業：

- ・産業用制御システム・FA機器の販売（サーボモータ、インバータ、産業用ロボット等）
- ・ロボットを含む自動化機器の設計製作（機械、電気）
- ・既設制御盤の更新及び新規製作
- ・モータ整備 他

アピールポイント：

- ・創業以来（株）安川電機の一次代理店として多数のロボット製品を取り扱っております。
- 経験豊富な機械・電気設計者が在籍している為、技術的な対応も可能です。
- また、ロボットを活用した自動化システムの実績も多数ございます。
- （構想～設計製作～現地据付～試運転調整）

他の会員の皆様へ

（株）安川電機製品及び設備の自動化、ロボット化の話がございましたらお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。



株式会社吉城光科学

所在地 〒962-0041 福島県須賀川市横山町119 電話0248-75-1890
Web : <http://www.kishiro.co.jp/>
主な拠点：香港・中国東莞・中国上海・ベトナムハノイ

従業員数 100名 （国内、海外関連会社を含む1,000名）

主な事業

アピールポイント

■高精度平面光学ガラス部品

- ・事務機器用ミラー、ガラス（MFP、LBP、スキャナー）
- ・医療機器用ミラー、ガラス
- ・測量機器用ミラー、ガラス

■車載部品・携帯電話

- ・平面鏡
- ・ハーフミラー
- ・NDフィルター
- ・カバーガラス

■産業機械用部品

- ・エンコーダー（金属ガラス）
- ・金属へのコーティング

■その他

- ・射出成形（樹脂成形品）
- ・真空成形（プリスタートレー）

＜世界シェア50%以上を誇る
超高反射ミラー＞
提供させていただいている反射ミラーは環境負荷の少ないアルミニウムを素材に当社独自の蒸着技術と精密な“平行平面”の研磨技術から生まれております。光のロスがほとんど無い反射率99%のミラーも製造可能です。

他の会員の皆様へ

光学業界においてガラスの成形から研磨・真空蒸着（薄膜）までの一貫生産体制を築き、高品質・低価格にて光学用精密製品をご提供できるよう努めております。今後、アセアン地域への供給強化を図り、かつ真空成形・射出成形のような異分野拡大も進めてまいります。





安心と信頼の
旭光精工株式会社

所在地 本社・京都工場 〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町88 TEL:075-932-2141
Web: <http://www.kyokko-Seiko.co.jp>
野洲工場 〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原1736
豊川工場 〒442-0844 愛知県豊川市小田渚町3丁目34

従業員数 127名

主な事業 各種精密機器製造
(自動省力化機械、事務機器、電子機器、医療機器)

アピールポイント 開発設計から品質保証までの一貫生産を行っています
どの段階からでもお客様のご要望にお応えできる「技術/生産、コンサル機能」を整えています

他の会員の皆様へ ファクトリーオートメーションの設計・製作で培った生産性向上技術、オフィスソリューションの開発・製造・販売で培った製品化技術をベースに、お客様の「何とかしたい」を解決いたします。



本社・京都工場



A3上向きカラー Scanner



自動カメラ機



ばね自動供給装置



株式会社クレステック

所在地 〒433-8104
静岡県浜松市中央区東三方町69
TEL:053-439-0315 / FAX:053-439-0336
※2022年10月に本社を移転いたしました。
Web: <https://www.crestec.co.jp>

<拠点>
日本: 13 拠点 (関連会社4社含む)
世界: 10か国 18 拠点(オフィス、工場)

従業員数 1,428名(国内/海外含む)

アピールポイント “ONE STOP GLOBAL SOLUTION”

川上のマーケットリサーチからドキュメント制作・翻訳、そして川下である梱包設計および印刷・製造、アフターマーケット支援の領域まで、ワンストップ体制にてグローバル市場でサービスとソリューションを提供いたします。

他の会員の皆様へ

主な事業

- 各種マニュアルや販促物・企画・デザイン・制作・コンサルティング
- 翻訳(世界105言語対応)、印刷、パッケージ製造
- 動画等のデジタルコンテンツ



創業から40年を迎えました。感謝とともに次の10年に向け、世界の人々の“想い”をカタチにまいります。
新サービスもHP上にアップしていますので、お役立ちできることがございましたら是非ともお声がけくださいませ。

所在地 〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル 電話：03-6840-1779

WEB：<https://www.kenko-tokina.co.jp/>

国内拠点：東京都中野区（本社）、大阪、埼玉、名古屋、福岡

海外拠点：アメリカ、ロシア、フランス、中国、フィリピン

従業員数 355名

主な事業

- 光学製品（レンズ、フィルター、etc）の開発と販売
- カメラ製品（防犯カメラ、撮影用カメラ、三脚、etc）の販売
- 光学薄膜（反射防止膜、フィルター膜、etc）の提案と成膜開発
- 金属薄膜（DLC膜、TiN膜、CrN膜、etc）の提案と成膜開発
- モールド非球面レンズ（ガラス）の生産と販売

アピールポイント

カメラ機器関連において多種多様な光学技術を有し、光学製品に対するトータルソリューションを目指します。海外展開をしておりますグローバルにも対応しています。

他の会員の皆様へ

カメラ機器関連における多種多様な光学技術を活かし、近年ではB to B事業（OEM）に注力しております。工業用フィルター・金属薄膜・モールド非球面レンズ等の分野では、専門のチームによる積極的な外販活動を行っております。



金型へのDLC膜



ギアへのTiN膜



フィルター製品



工業用フィルター製品



モールド非球面レンズ（ガラス）

高遠工業株式会社

所在地

本 社 神奈川県横浜市戸塚区矢部町136番地
喜多方工場 福島県喜多方市字清水が丘三丁目45

従業員数

合計 199名

主な事業

光学機器製造

光洋スプリング工業株式会社

所在地 〒441-0102 愛知県豊川市篠束町西宮8-3
 本社および工場 電話0533-72-2712
 Web : <http://www.koyospring.jp>

従業員数 45名(2019年7月現在)

主な事業

1. 金属製スプリング製造
 情報機器、輸送機器、空調機器、半導体機器、
 医療機器、住宅設備、農業資材の各分野
2. 給紙クラッチ機構部品
 情報機器分野

アピールポイント

当社の事業領域は「様々な金属線材を、自在に曲げ加工。」することです。多様な金属線が持つ靱性を生かし、最新設備を独創的に用いてコイルング、フォーミングを行い付加価値を与えます。

他の会員の皆様へ

現在当社では保有している「様々な金属線材を、自在に曲げ加工。」技術を生かして医療分野へ進出すべく新規開発を行っています。他社では試みられていない手法を用いて2018年初頭よりカテーテル等医療向け部材を出荷しています。KM会会員企業としての自覚を持って事業の推進を図って参ります。



五幸商事株式会社

所在地 〒105-0014 東京都港区芝2-1-24 電話03-3453-7111
[五幸商事株式会社 | 工場設備、生産製品部品の総合商社 \(gokohshoji.co.jp\)](http://gokohshoji.co.jp)
 営業拠点：東京・千葉・宇都宮・名古屋・大阪・熊本・静岡・いわき・高崎

従業員数 49名

資本金 ￥24,000,000-

アピールポイント ガスケット・パッキンから設備機器を販売している総合商社です。機器の据付工事・配管工事も請負ます。お気軽にお問合せください。

取扱製品

- ガスケット・パッキン
- フィルター ■ フレキ・ホース
- クリーンルーム関連機器
- 熱交換器 ■ 耐蝕製品
- ポンプ ■ バルブ
- 樹脂加工品 ■ ゴム成形品
- タンク（金属・樹脂・ライニング）
- 純水装置 ■ 水処理装置
- 空調設備 ■ 排ガス処理装置

他の会員の皆様へ

セイバーオキシンは当社のオリジナルブランドです。安定型次亜塩素酸は、金属腐食が無く、漂白性もないので、空間噴霧が可能な安全で安心な除菌剤です。ぜひ貴社の感染症対策にご利用ください。

製品ラインナップ

ーボトルタイプー

ー詰替タイプー



株式会社 三光製作所

所在地	〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤一丁目12番地の3	主な製品	カメラ用接点系精密プレス部品、 カメラ用光学系精密成形部品、 自動車用安全走行系プレス・成形・複合加工部品、 自動車用モータ系プレス・成形・複合加工部品、 自動車用スイッチ系成形・複合加工部品、 携帯電話用精密プレス・精密成形部品 他
TEL/FAX	0532-61-2171 / 0532-61-2173		
創業/設立	創業:1959年(S34)7月 / 設立:1966年(S41)12月		
代表者	代表取締役社長 藤原 俊男	関係会社	三光精密工業 株式会社(資本金 4,000万円)
従業員数	150名	海外販売子会社	香港、シンガポール
資本金	9,600万円	輸出実績国	中国、インド、タイ、ベトナム、インドネシア
事業内容	カメラ部品製造 / 自動車部品製造 / 他	主要取引先	大手自動車部品メーカー及び関連会社 カメラメーカー及び関連会社 電池・モーター・自転車部品メーカー等
社訓	よい品を創意と誠意と熱意と人の和でつくろう		

基本を守り、基本に戻り、基本を忘れない事。

それが新しい開発へと繋がっていくと信じ、あくまで「日本生産」にこだわりながら、精密小物部品の直接輸出を含め、世界や業界を「びっくりさせる仕事」に挑戦し、「3世代が働ける環境」作りを推進しながら、今後もお客様と地元地域への貢献を実現していきます。何でも出来る社員を多く養成し、社員同士の自助・共助・公助の社内助け合いの働き方が、客助と顧客満足度向上につながることを徹底追及し続ける社風を、今後も維持強化し、更に進化・発展させて参ります。



HP: <http://www.sanko-ss.co.jp/>



さんようかこう

三葉化工株式会社

業務用水処理装置の設計・施工・薬品・メンテナンス

所在地 〒169-8644 東京都新宿区高田馬場4-30-21 電話：03-5389-3411 (代表)
Web: <https://sanyokako.co.jp/>
事業所：大阪営業所、名古屋営業所、九州営業所、新潟営業所、四国営業所
静岡営業所、仙台営業所、広島営業所、三鷹総合研究所

従業員数 133名 (令和5年1月1日現在)

主な事業

1. 水処水処理装置及び環境機器の販売、施工、管理
2. 理薬品及び各プロセス薬品製造、販売
3. 工業、排水処理薬品の販売
4. 化学装置及び機械の洗浄工事
5. 水処理装置及び環境機器の定修工事
6. 水質測定及び環境測定
7. 上記に付帯する一切の業務



2床3塔式純水装置

アピールポイント 「水をつくる」「水を活かす」「水を守る」をテーマに50年にわたる長年の経験と豊富なノウハウで用水処理やボイラ水処理をはじめ、超純水から排水処理まで最適化、水分分析サポートや水処理設備の設計試運転、その後のアフターサポートまで一括したトータルエンジニアリングをご提案します。

他の会員の皆様へ

コニカミノルタグループ様の多くの工場において、用水処理や排水処理をサポートさせていただいております。水処理に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
用途を詳しくお伺いし、多岐に渡る処理パターンの中から最適な用水・排水処理装置・薬品・省エネ・省コストのご提案をさせていただきます。



所在地

〒660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4-8-5
TEL : 06-6488-2131 FAX : 06-6401-8087
国内拠点 : 15拠点

尼崎、東大阪、岸和田、西宮、三田、淡路、明石、小野、姫路、京都、滋賀、彦根、大垣、鈴鹿、広島

<http://www.kk-sugimoto.co.jp>

取り扱いメーカー・商品はHPに掲載しています！
ぜひご覧ください！



主な事業

省力化機器、機械工具、工作機械、管工機材の販売
機械器具設置工事業、塗装工事業

従業員数

114名（2023年3月末時点）

アピールポイント

人間力 × 問題解決力 × 商品力

株式会社スギモトは機械工具商を通して、
お客様に喜ばれるサービスを本気になってご提供します。
機械工具や消耗部品等の販売だけではなく、
機械・設備品の販売も行っています。
床塗装や屋根塗装もお任せください！

他の会員の皆様へ

モノづくりの現場でのあらゆるニーズにお応えします！
豊富な商品群、ノウハウ、ネットワークを集結させ、
的確な解決策でモノづくりの現場を総合的にサポートします。
**工場内でお困りごとがある際は、
株式会社スギモトまでお問い合わせください！**

工場副資材・事務用品

化学製品
OA機器
家電製品

マテハン

荷役運搬機器
スチール製品

FA・メカトロ機器

空圧工具
空圧油圧機器
伝導機器

生産・環境

溶接機器
環境機器
油器


管工機材

バルブ
配管部材
ホース

マシン&ツール

測定機器、切削工具
工作機械、工作用機器
電動工具、作業工具
研磨工具、測定工具

販売構成比



スターライト工業株式会社

所在地

〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮4丁目23番地7号
Web : <https://starlite.co.jp/>
国内拠点 : 大阪、東京、滋賀、名古屋、埼玉、広島、山口
海外拠点 : タイ、中国、メキシコ、アメリカ

従業員数

単体 560名（関係会社含む1,422名 国内 45%、海外 55%）

主な事業

『高機能エンプラの新素材開発および複合化に取り組む技術開発型のモノづくり企業です』

■トライボロジー事業

「すべる」「とめる」「まもる」のトライボロジー
技術をベースに、摩擦特性に応じた独自の
材料を開発。鉄鋼、造船、OA、製紙、
自動車と幅広い分野で採用



水素ステーション用
圧縮リング



トナー封止用
ALPシール



樹脂減速機

■モビリティソリューションズ事業

軽量化や熱マネジメント、吸音・低振動化
による快適性の向上などを目的とする、
次世代モビリティ機能を提案。主に、
自動車の機能部品を生産



CFRP Design System



カウルグリル



アクティブグリルシャッター

■セーフティ・ライフサポート事業

現場の安全衛生の向上や、
万が一の災害対策に貢献する
だけでなく、快適性や利便性を
付加した商品・サービスの提案



携帯用トイレ



熱中症リスク
モニタリング・見守りシステム
eメット®

他の会員の皆様へ

当社は様々な環境で使用できる樹脂を弊社独自の技術で
開発しております。耐熱、耐摩耗、低摩擦や、金属から樹脂への
切り替えなど、樹脂製品でお悩みがあればぜひ当社へお声を
お掛け頂けましたら幸いです。

アピールポイント

当社ではお客様の様々な問題を解決する為に、自社に多くの
試験機や検査機器を導入しております。お客様と共に問題
解決に取り組み、よりよい解決方法を提案してまいります。

セキアオイテクノ株式会社

所在地

本社 〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目10番15号 電話 042-627-2211
愛知工場 〒444-0102 愛知県額田郡幸田町大字久保田字社口7番地
電話 0564-62-2000

海外工場〈中国〉赤葵電子(無錫)有限公司 *無錫市
〈マレーシア〉SEKI AOI TECHNO(MALAYSIA) SDN.BHD. *マラッカ

従業員数

668名(2022年2月末時点) *関係会社含む

主な事業

基板実装・ユニット組立の
一貫生産支援
(メカ/エレキ/ソフト設計から
試作・量産・保守まで)

アピールポイント

国内薬事法GMP/QMS省令適合、
国際規格ISO13485/9001/14001など
各種認証とサポート体制
ニーズに応じて国内のほか
海外(中国・マレーシア)の生産対応可



他の会員の皆様へ

単独の知恵や経験ではお互いに限界もあるかと思ひます。
様々な協業が出来ればと思ひますので、是非お願い致します。

SEKIAOI
TECHNO

摂津樹脂工業株式会社

所在地


〒584-0022
大阪府富田林市中野町東2-5-27
電話0721-24-7771 FAX0721-24-7770

従業員数

90名

主な事業

プラスチック製品の製造 加工 組み立てなど



アピールポイント

当社ではダイレクトブロー成形をメインに、薬品試薬関係や化粧品関係などの
プラスチック容器やキャップの成形を行っております。
また、シルク印刷・シュリンク加工などの二次加工までの一貫した受注・生産が可能です。
環境改善や品質サービスへの取り組みに力を入れISO14001 9001を取得しております。

他の会員の皆様へ

2021年4月1日より新工場を設立し【容器成形同時充填システム】を導入しました。
成形と同時に内容物を充填するシステムで化粧品、飲料を充填しております。
現状、美容ドリンク、プラセンタ、消臭液など様々なお客様に満足頂いております。
これからも国内外に向けて様々なチャレンジしお客様に必要とされ続ける会社を目指します。
今後ともご協力の程、宜しくお願い致します。

ミッション

あらゆる人々に社会貢献すること

企業理念

- 一、新しいことに挑戦することを恐れず躍進することを目指します
- 一、「商いの精神」を軸に多くの方に喜んでいただけるソフト開発を目指します
- 一、スタッフが能力を最大限に発揮しITの発展と社会貢献を目指します

従業員数 11人

他の会員の皆様へ

弊社は商いの精神を軸に、多くの方に喜んでいただけるソフト開発を目指しています。また豊かな人間性を持つエンジニアを育てています。新しいことに挑戦し、スタッフが能力を最大限に発揮して、システム構築を行っています。

主な事業

- ＜医療分野＞
 - ◎デジタルX線画像診断システム
 - ◎内視鏡検査・手術システム
- ＜道路分野＞
 - ◎道路情報を一元管理するシステム
 - ◎GSガソリンタンク管理システム
- ＜通信分野＞
 - ◎サーバ監視システム(保守・運用)
- ＜教育分野＞
 - ◎C/C++言語の教育事業
- ＜人材派遣＞
 - ◎SE・プログラマの人材派遣
- ＜WEBアプリケーション分野＞
 - ◎教科書情報の一元管理システムなどの受託開発
- ＜自社製品開発＞
 - ◎ビジュアルガーデン(開発者向け)



- ◎スライドショーアプリ(一般向け)




売上比率

スライドウォーカー

スマートフォン、タブレット等のAndroid端末の壁紙をスライドショーに変更できるアプリ

3大インフラを中心としたシステム開発



C言語セミナー

弊社オリジナル教材を使用しお客様に向けたC言語セミナーを実施する

所在地

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-8 中村ビル 5階
TEL:03-5766-7878 FAX:03-5766-7877



株式会社 対松堂 (たいしょうどう)

所在地 〒442-0835 愛知県豊川市新桜町通3-18
Web : <https://www.taishodo.co.jp/>
国内拠点： 愛知県 名古屋市・豊川市・豊橋市・安城市
海外拠点： 中国 深圳市・蘇州市・香港
ベトナム ハイズン市

主な事業

- 化学品事業部：** 化学工業薬品・包装資材 販売
- 電子事業部：** 電子回路実装基板設計製造 電子ユニット組立
- RITAエレクトロニクス：** プリント基板の研究開発・コンサルティング
アートワーク設計・基板製造

アピールポイント

当社グループ(対松堂・RITAエレクトロニクス)は、下記ソリューションをワンストップでご提供します。

- 高速信号伝送・ノイズ抑制等コンサルティング ●プリント基板のAW設計・製造 ●電子部品の調達・EOL調査 ●日本・中国・ベトナムでの基板実装・電子ユニット組立 ●電気検査治具の作製
- 当社は、お客様にとって「業界で最初に相談を受ける会社、または最後の砦の会社」となることを目標の一つとしています。

他の会員の皆様へ

事業環境が大きく変化する中、当社は「顧客仕様・受注生産」型の部品メーカーから、お客様の「お悩みごとの解決」にお応えする企業へと「トランスフォーム」するため、グループ社員一人一人が自ら考え行動します。

関連会社

RITAエレクトロニクス株式会社

Web : <https://www.ritael.co.jp/>
国内拠点： 名古屋市・東京都・大阪市・恵那市

従業員数 グループ 国内： 370名
海外： 2,000名




対松堂ベトナム 第2工場 (2020年12月竣工)



医療機器組立・クリーンブース



高速伝送・ノイズ対策ソリューション



所在地

〒156-0042 東京都世田谷区羽根木2-1-15
TEL 03-3323-1631 FAX 03-3323-1633
Web <http://www.daitabashi-seisakusho.com/top.html>

従業員数

11名 (2022年02月現在)

主な事業

- 企画/設計/デザイン/製作/施工/保守・メンテナンス
プランニング/CGパース製作/各種加工/機械制御装置製作
プログラム制御/サーボモータ制御/空気圧制御

主な製品

- 展示装置
科学館・博物館・教育施設/企業ショールーム・PR館
イベント施設/公共施設/ディスプレイ・模型
- 実験装置
学校教育実験装置/研究機関・官公庁出先機関
各種実験装置など

アピールポイント

設立74年の歴史の中で培われたものづくりのプロ達とのコネクションを活かし、電気技術と機械技術の壁、2Dと3Dの壁、デジタルとアナログの壁を越えた総合的なアプローチを得意としております。少数精鋭ならではの情報伝達の速さと正確さでお客様のご要望に沿った製品になるよう心掛けています。

他の会員の皆様へ

個別生産でもロット生産でも、アイディア段階から最後の仕上げまで一貫して行えます。お客様のご要望に合った最適なプランをご提案致しますので、ぜひお気軽にご連絡ください。



大陽日酸ガス&ウェルディング株式会社

所在地

- ◆本社 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4丁目17番10号 双葉ビル
電話：06-6541-9360
Web：<http://www.tngw.tn-sanso.co.jp/>
- ◆主な国内拠点：関東支社、関西支社、中四国支社、名古屋支店、北陸支店、九州支店

従業員数

- ◆400名

主な事業

- ◆溶接機材の販売、産業機器類の販売
- ◆各種産業ガスの製造、充填及び販売
(溶解アセチレン・酸素・窒素・アルゴン・炭酸・水素・医療用ガス・液化石油ガス・特殊ガス等)
- ◆各種化学機械、機器、機材の設計施工、販売
- ◆空調機器販売、設計施工
- ◆不動産・高圧ガス機器類の賃貸

アピールポイント

ガス供給流量、供給圧力、混合比率、露点などガスコントロール技術を最適化することで、お客様の要求事項に的確に応え、お客様に安全・安定・安心のある高品質な商品をお届けいたします。

他の会員の皆様へ

ガス設備・溶接設備等の設計・施工・メンテ・検査などの技術相談は、是非エンジニアリング事業部にお問い合わせください。
【お問合せ先】 エンジニアリング事業部
電話：06-6419-2277 (担当：久保、岡田)



ガス露点制御装置



ガス混合装置



ソニックノズル式
ガス混合装置



連続光熱処理炉



無酸化熱処理炉



所在地 〒249-0003 神奈川県逗子市池子2-6-13 電話046-871-1141
Web: <http://www.tbsjp.com/>

従業員数 20名 (2021年2月現在)

主な事業

■工場部門

<TNGコート> 常温硬化型ガラスコーティング加工
複合機、設備など、機能部品などへの離型性、滑り性、防汚性、耐熱性、耐薬品性などを常温硬化にて付与します。

<クリーニングウェブ> クリーニングWEB製造
複写機またはプリンターの定着ローラーなどの汚れをクリーニングする部品です。クリーニングする相手材は定着ローラー・加圧ローラー・加熱ローラーなどが対象となります。


■商社部門

化成品、樹脂・金属切削、板金、モールド加工品
締結部品、ファスナーや補材
建築資材 他

<TNGコート>



<クリーニングウェブ>



アピールポイント

当社は青焼き機用ベルト販売からスタートした商社です。その後OA機器会社様を中心にニーズを伺い、世の中にはないものは作ってしまえばいい。そういったポリシーで機能性表面処理TNGコート及びクリーニングウェブを開発して参りました。今後は更に広い分野で活動をしていきます。

他の会員の皆様へ

仕事を通じて自分の生きる社会のために貢献することを社として50年の道のりを歩んで参りました。老壮青の三位一体化により新しい技術、アイディアが湧出しております。おもしろ技術・お役立ち技術等は三位一体の効果として自負しております。厳しい世界環境の中で、お客様と同化し益々前進していく所存でございます。ご期待ください。



株式会社 ダッド

所在地 本社: 〒444-3511 愛知県岡崎市舞木町字堂山13番地
電話: 0564-48-3073 Web: <http://www.dad.co.jp>
支社/営業所: 鹿児島支社、長崎支社、東京営業所、六名オフィス

従業員数 620名 (2024年4月現在)

主な事業

■設計・解析ソリューション事業



- 2D・3DCADを用いた自動車の先進電子部品の登載設計や生産設備の設計
 - 3Dデータを活用したシミュレーション、解析
- ▶ 開発期間短縮および生産効率化、設備のコストダウンに貢献。

■ITソリューション事業




- ビジネスを効率化するシステム、自動化ツール、ソフトウェアの開発
 - 業務分析に基づく提案から運用までを一貫して対応
- ▶ 最小の投資で最大の効果を上げるシステムを提供。

■メディアソリューション事業



- 取扱説明書、修理書などの技術マニュアルの制作
 - eラーニング、ビジュアルマニュアルなどの教育ツール
 - プロモーション映像
 - 技術展示物、展示会プロデュース
- ▶ 様々なメディア関係の分野で幅広くサポート。



アピールポイント

当社は50余年の歴史を持つエンジニアリング会社です。私たちの強みはデジタルデータのハンドリング技術であり、会社スローガンも「デジタルのプロ」としています。私たちはデジタル化技術を駆使して社会に貢献して行きたいと考えています。

他の会員の皆様へ

当社では、モノづくりにおける開発、生産、販売、アフターサービスに加え、企業のベースとなる人材育成、安全、環境まで、あらゆる工程をデジタル技術でサポートしています。ご依頼・ご相談・お見積りなど、お気軽にお問合せください。

Manufacturing metal parts by CNC automatic lathes

中部工業株式会社

所在地 : 愛知県豊川市萩山町 1 - 2 6

電話 : 0533-86-7251

Web : <https://www.chk.co.jp>

社員数 : 39名

海外工場 : ベトナム国ビンズン省

事業内容 : 自動旋盤と研削盤による金属切削研磨加工

主要製品 : OA機器、自動車、自動二輪、ガスメーター等、

アピールポイント :

みがき丸棒鋼材(外径3~20mm)から、

金属製品(全長1~500mm)の量産品を得意とします。

株式会社中外

主な事業

自動車部品の製造並びに販売、
化成品、電子部品、電材電気機器部品、
繊維機械及び物流機械・器具の販売

※関連会社

・富士高分子工業株式会社
・ハツコウソニック株式会社



HPのQRコード

“新しい時代”を生きる
あなたのパートナー企業に

所在地

本社 : 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 グリセター TEL06-6341-8751

国内拠点 : 本社営業部・尼崎FA工場
東京支店・延岡営業所

Web : <http://www.chiyodakogyo.com/> ⇒



CHIYODA KOGYO GROUP

CHIYODA KOGYO CO.,LTD.
P.T.CHIYODA KOGYO INDONESIA
Chiyoda Kogyo Korea Co.,Ltd.

従業員数

51名 (2024年4月1日時点)

主な事業

産業用機械部品の製造販売

1. ボールベアリング保持器
 2. 各種巻取りコア・ボビン
 3. 金属製ロール・コア
 4. 製品搬送用スチール架台
 5. 生産設備の自動化の企画・提案等
- ※ 高性能フィルム・産業フィルム分野
※ 自動車・食品等関連分野



他の会員の皆様へ

2022年12月12日、兵庫県尼崎市にF A・ロボットシステムインテグレータに特化した製造組立工場を竣工致しました。お客様のご要望に合った設備を共に考えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。



アピールポイント

当社は1953年の創業となり、2023年に創立70周年を迎えました。長年にわたって培われたノウハウと高い技術力でクリーンな環境を中心とした設計・4 R開発思想によりお客様にとって何が必要かを共に考え、ニーズに合った製品を企画・提案致します。



千代田電子工業株式会社

所在地

〒442-8511 愛知県豊川市穂ノ原三丁目14-4
電話0533-84-3111

Web : <https://chiyoda-denshi.com/>

国内拠点

本社・本社工場 : 愛知県豊川市
牛川工場 : 愛知県豊橋市
いわむら工場 : 岐阜県恵那市
関東営業所 : 神奈川県横浜市

海外拠点(関連会社)

千代田香港有限公司 : 香港新界沙田火炭
東莞千与田電子有限公司 : 中国広東省東莞市
千代田電子(嘉興)有限公司 : 中国浙江省嘉興市

試作 から 量産 まで

ワイヤーハーネス加工は お任せください!

保有 アプリケーション数 1,350台	生産実績 最小ロット数 1本/月	生産実績 最大ロット数 10万本/月	組ハーネス 対応可能回路数 1,000回路	ハーネス納入本数 1,200万本/年
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

従業員数 208名 (2024年2月現在)

事業内容 ・ワイヤーハーネスの設計・製造・販売
・ハーネス関連部品の販売
・果実測定器の製造・販売



ワイヤーハーネス加工センター
<https://chiyoda-denshi.com/>



アピールポイント

- ・ワイヤーハーネスにおいて、国内・海外の生産工場によるグローバルネットワークを生かし、お客様の試作、小ロットのご依頼には国内生産により迅速に対応し、ロット数の多い発注の際には海外生産によりローコストに対応いたします。
- ・自社製品として販売している果実非破壊測定器「おいし果」は、果物を傷つけることなく糖度や硬度を簡単に測定できる測定器として好評をいただいております。

他の会員の皆様へ

当社は、50年以上に及ぶハーネス技術のノウハウにより、お客様の信頼と満足を得られる製品をご提供致します。
会員の皆様におかれましても、ワイヤーハーネスのご要望がありましたら、当社へお問合せをお願いいたします。



おいし果HP
<https://oishika.net/>

切らずに測る糖度&熟度
果実非破壊測定器 **おいし果**
タッチパネル画面のNEWモデル誕生



椿特許事務所

所在地

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14-16 西天満パークビル3号館 9階
電話 06-6363-7337
Web : <https://www.tsubakipat.jp/>

従業員数

弁理士 2名

主な事業

■特許

電気、機械、化学、情報処理・コンピュータ
(ハードウェア、ソフトウェア)

■商標

■意匠

■海外知財業務(内→外、外→内)

■翻訳業務

■調査

先行技術調査、権利無効資料収集など

■知的財産権侵害に関する業務

権利鑑定

訴訟、調停、異議・権利無効審判など

■知的財産に関するソフトウェア開発

明細書作成エディタ

翻訳支援エディタ

商標ファストトラック、類似群判定ソフトなど

アピールポイント


独自ソフトウェアの開発によって、特許明細書作成、翻訳、商標業務など、煩雑な知的財産業務を守秘義務を守りながら、迅速に、ミスなく行うことをポリシーとしています。昨今のAIにより知財実務も大きく急速に変わっています。

他の会員の皆様へ

特許や商標の出願、侵害などのご相談でKM会会員の皆様におかれましては、いつもお世話になっております。

知的財産やDX、AI化、業務効率化のご相談がありましたら、何なりとご連絡下さい。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。



【構成要素の説明】

1. CPU (Central Processing Unit):
CPUは、コンピュータの制御および演算処理を担当する中心的な部品であり、全体の性能を決定する要素である。CPUはRAM、GPU、およびマザーボードと接続されている。
2. RAM (Random Access Memory):
RAMは、一時的なデータ記憶用のメモリであり、CPUと直接通信する。RAMは、プログラムの実行中に読み書きが可能で、コンピュータの動作速度に影響する。RAMはマザーボードに接続されている。
3. GPU (Graphics Processing Unit):
GPUは、画像表示や動画再生など、グラフィック処理を担当する部品である。GPUはCPUと直接通信し、マザーボードに接続されている。
4. マザーボード (Motherboard):
マザーボードは、コンピュータの主要な部品を接続し、制御する基板である。CPU、RAM、GPU、ストレージ、PSU、入力デバイス、出力デバイス、ネットワークインターフェース、および拡張スロットと接続されている。
5. ストレージ (Storage):
ストレージは、データやプログラムを永続的に保存する部品である。ストレージはマザーボードに接続されている。

東英産業株式会社

To Obtain Endless Innovation

TOEI

TOEISANGYO CO., LTD

◆所在地

本社・工場 〒619-0238

京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番地1

TEL 0774-98-4141 (代) / FAX 0774-98-4040

東京営業所 〒101-0032

東京都千代田区神田佐久間河岸82番地1東邦沢口ビル4階

TEL 03-5687-2070 (代) / FAX 03-5687-2071

HP: <http://www.toeisangyo.jp/>

◆従業員数: 71名

<関連会社>

- ・東英精密軸承(東莞)有限公司(中国)
- ・TOEI VIETNAM CO., LTD.(ベトナム)
- ・寺本パイル(和歌山)

◆主な事業内容: 電子写真装置用ブラシ及び関連部品の開発・製造・販売

主要製品: 帯電ブラシ、クリーニングブラシ、転写ブラシ 静電植毛ブラシ、ドラムユニット・環境ユニットなどのプロセスユニット、シール材など

<製品一例>



<パイル織物ブラシ>



<除電バーブラシ>



<静電植毛ブラシ>



<ユニット各種組立>



<フィルター各種>

◆アピールポイント及び会員の皆様へ

創業以来、情報関連機器のクリーニングから帯電、転写などブラシ技術で業界をリードしてきた開発型の企業です。現在、電子写真に留まらず環境・エネルギーなど様々な用途に応用できる高機能デバイスの実現に挑戦しています。【常に先を見つめる目とそれに応える技術力を培っていく】という弊社のコンセプトを今後も進めて参りますので、お問い合わせなど御座いましたら、お気軽にお申し付けください。

所在地

〒146-8630 東京都大田区下丸子1-8-15

TEL:03-3756-5281 FAX:03-3756-1855

Web: <https://www.tokyomicro.co.jp/>

主な事業所: 東京営業所・大阪営業所・名古屋営業所・群馬テクノロジーセンター(GTEC)

(海外関連)YK MICRO COMPANY LIMITED(China)・THAI MICRO COMPANY LIMITED(Thai)・MICRO THANGLONG (Vietnam)

従業員数

社員: 40名 スタッフ: 25名

主な事業

- 国内・海外メーカーの精密機械部品・電子・電気部品の販売
- 樹脂製トルクリミッター(エコリミッター)や精密装置の開発製造、販売
- 海外間(中国⇄タイ、中国⇄ベトナム)、海外⇄国内の部品輸送などの物流事業
- 国内・海外集約代理購買、海外拠点保有による連携提案
- ユニットの組み立て

自社開発製品



飛沫飛散防止装置
(文部科学大臣賞受賞)



アピールポイント

当社は60周年を迎え現在に至るまでOA機器、電子機器、半導体、精密機器、自動機、工作機器、金銭機器等の各業界に最新のテクノロジーを支える部材を提供してきました。

中国・タイ・ベトナムと海外展開を含め部材を提供し、かつ自社製品のエコリミッター(プラスチックリミッター) 他精密機器の開発、設計製造を事業としております。部材は外見から見にくいのですが、一口に申しますと「Motion Control」を極める部材とそれらを制御する装置を提供しております。

他の会員の皆様へ

当社は海外調達・物流・組立までのソリューションビジネスに注力しており、弊社をKM会員の皆様のパートナーとしてお手伝いをさせていただきますので、お困りの際には是非とも当社にお声をお掛け頂ければ幸いに存じます。

トヨコン×SDGs

お客様を「支え」、「つなぎ」、「守り」新たな価値を創る
価値の共創の経営理念のもと
国連が提唱する持続可能な開発目標の達成に貢献する
企業活動を実践します



所在地

〒442-0837

事業所

愛知県豊川市川花町2丁目62番地
愛知県(豊川市・安城市・一宮市)
東京都港区、神奈川県小田原市

従業員

186名(2024年2月現在)

事業内容

包装資材及び物流機器販売
包装設計、システム開発
倉庫管理、梱包業務、組立事業

SDGs商品情報



ワッフルパッド®

- ・ 段ボール材による立体構造体
- ・ パッド凸部の面積や高さ、材質、数により衝撃吸収性を制御
- ・ 積み重ね保管や輸送が可能で省スペース化、低コスト化に貢献



フィルパックTTC

- ・ リサイクル簡単な100%紙の緩衝材
- ・ 5Kg前後の製品を保護
- ・ 毎秒1.4m瞬時に製造
- ・ 箱の中のすき間や不定形のすき間埋めに最適



企業認定 & スポンサー



健康経営優良法人
Health and productivity

地方創生 SDGs
官民連携
プラットフォーム



私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



ひとり一人に未来をつくる力がある

認定NPO法人 テラ・ルネッサンス

私たちは、地雷・小型武器・子ども兵・平和教育に取り組むNPOです。





株式会社 トヨテック

所在地 本社 〒442-0024 愛知県豊川市西豊町2-35
TEL 0533-85-1110
営業部 〒442-0012 愛知県豊川市新豊町2-30
TEL 0533-85-3000
拠点 日本：8拠点（関連会社含む）
海外：香港・中国・フィリピン・ドイツ



www.toyotec.com

従業員数 単体227名 連結710名

主な事業 当社は、光学（光学）メカ（精密機器）エレクトロニクス（電子技術）の3つの専門技術を柱とし、お客様のニーズを設計開発から製品化する光学メカトロニクスの総合メーカーです。

コアテクノロジー

センサ市場	変位センサ・光電センサ用レンズ、画像処理用レンズユニット セーフティ製品用光学Assembly
セキュリティ市場	監視カメラ用レンズ、光学カバー、人体・物体検知用レンズ
マシンビジョン市場	RDLレンズ、センシング用レンズ
バーコード市場	結像レンズ、照明レンズ、レーザー走査用ミラー ハウジング用機器部品
OA機器市場	レーザープリンタ用fθレンズ、シリンダリカルレンズ
車載市場	センシング用レンズ、室内灯ユニット
LED市場	ライトガイド、照明用配光レンズ

アピールポイント：直近の取組み

Industry4.0などの取り組みにより、製造業におけるIoT、オートメーション化が進む中、広角レンズが必要とされるシーンが広がってきております。そこで、当社は画像補正をすることなく、歪みの無い画像を取得することができる、オリジナルの広角レンズユニットを開発いたしました。通信速度の低遅延・リアルタイム性が求められるシチュエーションに、または限られたスペースでの広角撮像時に、その機能を最大限に発揮いたします。

トヨテック製「RDL Lens」

Real Distortion-Less Lens



他の会員の皆様へ

さらなるグローバル展開を図りながら、事業を展開しております。KM会員の皆様のご協力を賜りながら、モノづくりを通して光あふれる世の中を創ることを目指してまいります。

NS SLITTER
NISHI-MURA



株式会社 西村製作所

所在地

本社工場：〒601-8113 京都府京都市南区上鳥羽南苗代町21番地
TEL 075-681-0351 FAX 075-681-4610
Web : <https://www.ns-slitter.co.jp>

主な国内拠点：東京支店、宇治第一工場、宇治第二工場

従業員数

125名（2020年4月現在）

主な事業

スリッター（自動切断巻取機）及び
周辺機器の設計・製作・販売・メンテナンス

アピールポイント

弊社は、今年で創業75周年を迎えました。日本で初めてスリッターの製造を開始して以来、スリッター専門メーカーとして切って巻き取る技術を追求め、世界のモノづくりの現場を支えています。多種多様な素材に対応する“NS SLITTER”は、今や高品質・高性能スリッターの代名詞となっており、国内では業界トップクラスです。

会員の皆様へ

これからもスリッティング（切断）とリワインディング（巻取）に関する課題を解決し、各分野の未来を切り拓く技術革新に寄与してまいります。





一般財団法人

日本予防医学協会

所在地

本部
〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-10
TEL 03-3635-1153
国内拠点：名古屋、大阪、博多
<https://www.jpm1960.org/>



従業員数

1,445名(2023年2月現在/非常勤職員含)

主な事業

- 健康診断事業
企業・健康保険組合向けの健康診断の提案、提供
↳ 巡回健診のほか、全国の医療機関と連携した個別健診、直営診療所における施設健診、ホテルやイベントホールなどで行イベント型健診など多様な健診スタイルを用意し受診機会の創出を提案
- 健康管理業務支援
企業の健康管理、健康経営を実現するため一気通貫のサービスを提供。
↳ 健康診断データを活用した健康管理支援業務の提案、提供
↳ 産業医業務委託、健康診断事後措置・保健指導のためのシェアードサービス等産業保健サービスの提供
- 公益事業
健康社会を推進する学会、団体の活動を支援

アピールポイント

日本予防医学協会は、2020年に60周年を迎えた日本最大級の労働衛生機関です。
1. 医療品質の高い健診体制の確立を目指します。
2. お客様にご安心いただける個人情報の取扱いとコンプライアンスを遵守したサービス提供を心掛けていきます。
3. 産業保健におけるワンストップなサービス提供を強化するため、包括的なソリューション能力の向上、各種ツールの開発、パートナー企業との連携強化を図ってまいります。

会員の皆様へ

60年間積み重ねてきた経験と信頼を糧に、今後さらにお客様に寄り添い、産業保健を軸に生涯にわたる健康づくり支援・健康社会の構築に貢献してまいります。



 ワンストップサービス 高品質な健康診断や各種健康支援サービスをワンストップでご提案します。	 全国統一の結果帳票 転勤・異動等が発生しても、結果帳票が変わらず、過去の結果が紐づきます。	 きめ細やかなサポート お客様相談センター・医療機関連携によるフォロー体制を完備しています。 ※2021年12月開設実施している医療機関がございます
 年間取扱データ 100万件以上 内外機関による定期的な精度管理を実施し絶断的に品質向上を行っています。	 年間取引 2500社以上 600健保以上 多くのお客様の支持を得ています ※うち上場企業：600社以上	 健康経営銘柄 取得の48%以上の団体と取引 御社の健康経営銘柄取得にお役立ていただけるサービスをご提供します。

パック・ミズタニ株式会社

- 所在地 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目8-10
 主な国内拠点
 兵庫県伊丹市（ダンボール製造工場）
 兵庫県西宮市（物流倉庫業拠点5つのセンター）
 大阪府堺市（物流加工の新センター）
 大分県宇佐市（重量物ダンボール製造工場）

■従業員数 120名（2021年4月時点）

- 主な事業
- ☐ 段ボール製造業
 - ☐ 重量物ダンボール製造業
 - ☐ 物流資材販売事業
 - ☐ 物流倉庫業・請負業

■アピールポイント

～『ハコ』から『ハコブ』を変える～
 物流現場改善からパッケージの設計・製造までをワンストップで請け負うことで
 お客様の将来の物流を一緒に築きます！

■他の会員の皆様へ

弊社は段ボール資材の製造販売を中心に工場様にお世話になっております。
 お役立ち出来ることがあれば是非、お声掛け下さい。今後とも何卒宜しくお願いします。





八田国際特許業務法人

所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町10番地2 一番町Mビル5階
 電話： 03-3230-4766 (代表) Fax： 03-3263-4668
 E-mail： info@hatpat.co.jp (代表)
 URL： http://www.hatpat.jp



従業員数

弁理士15名 技術スタッフ・事務スタッフ30名

主な事業

特許、実用新案、意匠および商標の国内・外国出願、異議申立、審判請求、先行技術調査、鑑定、訴訟、知的財産権全般に関する助言・相談等を取り扱っております。

アピールポイント

国内出願から外国出願、各国での中間処理まで、原則として**一人の担当者が一貫通で処理**します。そのため、貴社の技術や発明をより深く理解して権利化対応を進めることが可能です。明細書を作成する前に、**発明者様との面談を必ず実施**します。これにより、発明の本質や出願の狙いを十分に理解した上で明細書を作成することが可能です。さらに、**面談前に社内で複数の担当者が集まり案件について議論**します。これにより、手間はかかりますが、複数の視点を通して、発明をより深く多面的に把握することが可能です。

他の会員の皆様へ

産業のグローバル化により国内外で知的財産権の重要性が増している昨今かと存じます。弊社では、貴社の大切な技術やサービスを、特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産権によって国内外で保護し、事業を優位に進めるための施策を、経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。



HAYASHI FELT

林フェルト株式会社

所在地

〒111-0042 東京都台東区寿2-1-1
 TEL： 03-3844-4227 FAX： 03-3844-0283
 Web： http://www.hfelt.co.jp

国内営業拠点：東京、大阪、茨城、大分

国内製造拠点：埼玉、山梨

海外拠点： 中国（蘇州、中山、香港）、タイ

従業員数

単体： 94名、グループ全体： 525名
 (2022年12月末日時点)

主な事業

情報機器、光学機器、自動車、モーター等に使用されるニッチ部品製造販売

■ 事務機器部品（複写機、プリンター）

- ・エアシール、トナーシール部品・粉体かき落としフィルム
- ・各種クッション材（防音用、吸音用、制振用、送り調整）
- ・トナー攪拌用部品・各種固定用両面テープ部品・除電ブラシ
- ・各種摺動部材・インク吸収材

■ 自動車用部品（内外装）

- ・防水、止水用シール材・各種固定用両面テープ部品
- ・防音、吸音用シール材・フィルター・ハーネス保護材
- ・摺動材・遮光部材・緩衝部材・塗装代替テープ

■ 光学機器部品（カメラ、ビデオ）

- ・内部反射防止材・グリップ固定用テープ・各遮光部材
- ・絶縁部材・表示ラベル・保護フィルム・緩衝材
- ・バックギン材・レンズ焦点用鏡

■ その他電子機器

- ・モーター用絶縁シート・電池封口部シート・電極シート
- ・モーター用軸受け・バックギン材・絶縁シート
- ・エアコン結露水滴止水部材・液晶バックライト部品



アピールポイント

- 異素材の組み合わせによる機能部材提案力
- 日本以外、中国3拠点、タイ1拠点に国内と同等な製造拠点
- 豊富な扱い素材と迅速な対応力
- 経験、知見、豊富なベテラン営業スタッフ
- 豊富な事務機器部品製造経験に基づく加工能力（抜く、切る、貼る、曲げるのスペシャリスト）
- テーマに合わせた素材メーカーとの共同開発力
- 優秀な財務内容
- ソフトな素材を用いた「すきま部品」開発



他の会員の皆様へ

工業品を製造するにあたり、何か困りごとがありましたら、是非経験豊富な当社営業担当へ相談して頂けますようお願いいたします。きっと良い解決策を御提案できると思います。



hirosawa group

株式会社 廣澤精機製作所

事業内容

- ◇精密金属プレス加工、板金加工
- ◇プラスチック成形加工
- 溶接加工、精密部品切削加工
- ◇冷却ファンモーター設計製造販売
- ◇精密プレス金型設計製作
- ◇高速道路防音板・吸音板設計製造販売
- ◇各種筐体製作
- ◇極薄肉溶接ステンレスパイプ製造販売

つくば本社・筑波工	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1331-1	TEL 029-869-1111	FAX 029-869-0113
玉戸工場	〒308-8611	茨城県筑西市玉戸2951	TEL 0296-21-1111	FAX 0296-25-1360
小山工場	〒323-0804	栃木県小山市萱橋字大杉浦652-2	TEL 0285-49-1111	FAX 0285-49-3484
上野原工場	〒409-0133	山梨県上野原市八ツ沢2193-1	TEL 0554-62-1111	FAX 0554-62-1117
新城工場	〒441-1338	愛知県新城市一鉄田字清水野10-2	TEL 0536-26-1111	FAX 0536-26-0126
大阪工場	〒578-0913	大阪府東大阪市中野2-8-12	TEL 072-966-1111	FAX 072-965-0551
パイプ事業部	〒441-1332	愛知県新城市黒田字萩平野93-4	TEL 0536-26-1151	FAX 0536-26-1153
建材事業部	〒308-0847	茨城県筑西市玉戸2908	TEL 0296-28-8877	FAX 0296-26-7500
モーター事業部	〒308-0802	茨城県筑西市横島798	TEL 0296-25-1111	FAX 0296-21-1668

<http://www.hirosawaseiki.co.jp>



弁理士法人
深見特許事務所
Fukami Patent Office, P.C.

大阪 | 東京 | 名古屋

OVER
50
YEARS
SINCE 1969

所在地

〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
TEL: 06-4707-2021 (代表) / FAX: 06-4707-1731 (代表)
URL: www.fukamipat.gr.jp



従業員数

弁理士 83名 (うち特定侵害訴訟代理付記 47名)
顧問弁護士 1名
特許技術者 18名
業務管理部門 160名
計 262名 (2024年3月現在)



弁理士法人
深見特許事務所
Fukami Patent Office, P.C.



主な事業

日本および海外における、特許・実用新案・意匠・商標の出願、異議申立、審判、鑑定、訴訟、ライセンスおよび税関取締、不正競争防止法・回路配置法・著作権法ほか知的財産権に関する業務全般

アピールポイント

当所は、いかなる技術分野、デザイン、ブランドにおいても対応できるオールマイティーな特許事務所です。

相談、国内出願、国内拒絶、外国出願、外国拒絶等の処理には、一貫して同じ担当者又はチームが対応し、クライアント様のご要望に柔軟かつきめ細やかに対応することができます。

2018年7月には、組織横断的なAI・IoT知財支援チームを発足させ、AI・IoT知財に関連する情報のご提供、ご相談への対応も含め、総合的にAI・IoT知財に関する御要望に対応することができます。

デザインおよびブランドの分野においても、専門の意匠、商標部門の担当者又はチームにより、クライアント様のご要望に柔軟かつきめ細やかに対応することができます。

他の会員の皆様へ

「知的財産権」に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。

FCS 福島コンピューターシステム株式会社

所在地

〒963-0201 福島県郡山市大槻町字北八耕地13番地 電話: 024-961-1005
WEB <https://www.fcs.co.jp/>

従業員

311名 (2024/3 現在)

主な事業

■業務系システム開発

お客様の事業戦略に効果的なICTソリューションを豊富な開発実績から提供しています。システムインテグレーターとして、お客様に寄り添いひとつひとつの課題と丁寧に向き合うことで解決のお手伝いします。

■制御・組込系システム開発

エンドユーザーの生活に密着したコンピューター製品、情報端末・家電・自動車・鉄道・医療機器など、各種電化製品に組込まれるプログラムや制御システムの設計・開発を豊富な専門知識を活かし、お客様と一緒に製品のリリースまでを行います。

■復興関連システム開発

当社は「再生可能エネルギー・医療・ロボット」の関連分野へ重きを置き、国・県・市町村を初め、福島県内の産業界と共に 福島県の復興・振興に繋がる事業へ積極的に取り組んでいます。

アピールポイント

当社は業務アプリケーション開発をはじめとする豊富な開発実績と蓄積したノウハウを持つSierです。Webシステム開発と制御・組込み系ソフトウェア開発の両方を得意分野として注力しております。近年は、クラウドサービス(AWS・Azure)を活用したシステム開発を積極的に行っており、システム開発全般から保守に至るまで特化した技術で高い付加価値を提供しています。

他の会員様へ

当社はICTで『お客様の最良の相談相手』になることを目指して来ました。そして、その理念は「昭和」から「平成」そして「令和」へ変わり、新しい時代を迎えました今日でも『SDGs』への取組と共に継続しています。創業以来、顧客へ価値を提供し続けてきた豊富な経験と実績を活かし、今後も皆様と共に社会に貢献し続けていきたいと考えております。



株式会社 富士精工

所在地

〒442-0007 愛知県豊川市大崎町宮ノ坪52番地1 電話0533-85-1099
Web: <http://fuji-seiko-j.com/>
主な国内拠点: 愛知県豊川市(大崎工場)、愛知県豊橋市(豊橋工場)

従業員数

15名 (2020年2月現在)

関連会社

大韓民国:(株)三進LND ベトナム :SAMJIN-Vina(ハノイ) メキシコ :SAMIJIN-COMEX
中国 :高美電子有限公司(東莞市)、三進光電有限公司(蘇州市)

主な事業

- ①精密機器製品に使用される板金/樹脂部品/金属切削部品 製造・販売
- ②板金/樹脂部品/金属切削部品の試作 製造・販売
- ③複合機用フィニッシャー 開発&製造・販売
- ④LED照明機器の開発&製造・販売(工場&事務所ニーズに特化した商品)

アピールポイント

弊社は1971年に操業し板金・樹脂部品の開発・製造・販売を基軸にグローバル化による海外関連会社との技術・商流の連携で成長して参りました。弊社の強み「開発・製造・販売」のサイクルを早回しをして、お客様のQCDにお応えいたします。

他の会員の皆様へ

弊社既存事業でお役に立てそうなことがございましたら、承りますのでお気軽に申し付けください。また、KM会会員様の皆様と“ワクワク”するような開発や技術コラボなど、新しいことにも積極的に取り入れたくご協力のほど、よろしくお願いいたします。



フジワークは、2021年に創業50周年を迎えました。

マニュファクチャリング・サービス事業、エンジニアリング事業、IT事業、製品開発事業、HR事業、ホテル事業、海外事業、不動産事業を中核に起業家精神、人材育成、マネジメントをコア競争力として、これまでの50年も、これからの50年も、誠の精神、すなわち人の可能性を信じ、正道を突き進むことに価値をおき事業に取り組んで参ります。



環境

大阪本社、東京本社、高槻本部は、ISO14001:2015認証を取得し、環境マネジメントシステムを構築しています。



グローバル社員

日本全国の製造現場においてフィリピン、ベトナム、ミャンマーからの外国人社員が多数活躍しています。



改善

生産性、品質、コスト、生産変動対応、安全、マネジメント、製造設備管理、環境の各指標の改善に継続的に取り組んでいます。



有資格社員

人材開発計画に基づく能力開発とレビューを通じ、社員の積極的な資格取得とキャリア向上に注力しています。



ガバナンス

プライバシーマーク、ISO9001認証、QJマーク、優良派遣事業者認定を取得し、ガバナンスの強化に取り組んでいます。

<https://www.fujiwork.co.jp>



大阪本社 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 16階
東京本社 〒165-0026 東京都中野区新井1-11-2 ONEST中野ビル603号
高槻本部 〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11番2号 フジワークビル

主な拠点：宮城、山形、つくば、千葉、東京、八王子、甲府、長野、大府、四日市、滋賀、京都、豊岡、神戸、大阪、高槻、鳥取、徳島、福岡、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、那覇、ミャンマー、アメリカ

主な事業：マニュファクチャリング・サービス事業、エンジニアリング事業、製品開発事業、IT事業、HR事業、海外事業、ホテル事業、不動産事業

従業員数：5,000名（2023年3月末 グループ連結）

経企-24-03-0025

プラマテルズ株式会社

所在地 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー5階 電話03-5789-9700
Web: <https://www.plamatels.co.jp/>

主な国内拠点：大阪、名古屋、静岡、大分、青森

主な海外拠点：中国（香港・深圳・上海・大連・天津・合肥）、台湾、フィリピン、タイ、マレーシア、インド、ベトナム

従業員数 単体 87名 連結 212名（2024年3月現在）

主な事業

- プラスチック原材料の販売
- プラスチック製品の製造及び販売
- プラスチック関連機器の販売（射出成形機など）
- リサイクル原料の販売



環境への取り組み

バイオプラスチック

サトウキビ、トウモロコシなどの再生可能な有機資源を原料として最終的に二酸化炭素と水にまで分解いたします

マテリアルリサイクル

廃プラスチックをプラスチックのまま原料として、新たな製品として再利用するリサイクル方法です

ケミカルリサイクル

廃プラスチックを原料としてモノマー化などの手法で戻して再利用するリサイクル方法です。廃プラスチックの約3%がケミカルリサイクル処理されています

株式会社 バル・セード

Vel-Suede

所在地 本社：〒124-0011 東京都葛飾区四つ木5-10-8 電話：03-3694-9656
国内拠点：東京本社・茨城県牛久
海外拠点：タイ(バンコク)・中国(上海)・香港



従業員数 単体 100名 連結 720名

主な事業 ■静電植毛(フロック加工) 意匠・反射防止用途など光学・装飾関連分野へ幅広くご利用いただいております。
■金型設計・打ち抜き加工 図面に基づく金型の設計から独自の打ち抜き加工まで、一貫した製造を行います。
■滑り処理(ゴム) 各種ゴムの表面に特殊処理剤を塗布し、表面に摺動性を持たせます。



アピールポイント ISO14001認証取得(2005年)・ISO9001認証取得(2005年)・IATF16949認証取得(タイ・上海工場)
光学機器・車載部品・産業機器などの業界へ反射防止材料を軸に各種材料の打ち抜き加工、成型品への直接植毛処理、フィルム材テーパ加工など対応しています。図面を基にした試作から量産の対応だけでなく、長年の経験を生かした材料提案を始めとした提案型の営業を得意としています。海外拠点を活用したネットワークでお客様にご満足頂けるサービスを提供致しています。

他の会員の皆様へ

当社植毛シート、成型品への植毛加工は、反射防止、火傷防止、摺動、断熱、緩衝、防滴、防音、意匠性等、様々なケースでご採用頂いております。

ご相談ごと、大歓迎ですので、どうぞ宜しくお願い致します。



豊国工業株式会社

所在地 〒441-8019 愛知県豊橋市花田町字百北253
TEL：0532-31-6591 FAX：0532-31-6596
Web：http://hokoku.co.jp

従業員数 205名(2023年12月末現在)

主な事業

◎精密切削加工品の製造

- ・産業用光学機械部品
- ・医療用機器部品
- ・ロボット部品
- ・自動車用燃料噴射装置部品
- ・航空機器部品

◎光学機器部品用アルマイト処理

アピールポイント

- ① 試作・単品から量産まで生産量に応じた工程設計、品質保証と工程管理
- ② 内製(グループ会社)の工作機械・測定および検査装置を活用した生産ライン設計
- ③ 自社開発の特殊工具による高精度・高速加工
- ④ 少量品対応の社内アルマイト装置による切削～表面処理までの一貫生産



他の会員の皆様へ

精密切削加工にこだわり「加工プロセスの開発メーカー」として工作機械、検査・計測装置、切削工具の自社開発も行っています。最適な加工プロセスを構築することで多様化し、高度化するお客様のご期待に応えていきます。ご不明な点がございましたら何なりとお申し付けください。

HOKOKU

所在地

第1工場・本社 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台3-2-3
第2工場 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台3-2-4
第3工場 〒358-0034 埼玉県入間市根岸318-3

電話04-2935-0821
電話04-2935-0112
電話04-2937-1007

従業員数

32名

主な事業

□鋼板 薄板精密板金加工
□組立
□配線組立

アピールポイント

□精密板金加工

最新設備(パンチ・レーザー複合機)導入と従来技術を融合し、最適な加工方法を選択

試作・小ロット生産品をスピーディーに供給する生産体制を構築しています。

□組立 自動洗米機(ライスミニ)の一貫生産(部品、組立及び日水協検査)を生産開始より10年間で9000台超出荷達成。

□配線・組立 官庁向け海洋監視コンソール、通信機器等の特注仕様製品の部品、筐体制作から配線・組立、検査までの一貫生産を請け負っています。



業務用全自動洗米機
／炊飯機ライスミニ
RM-502 SU

他の会員の皆様へ

会社設立23周年を迎え、設立当時より基幹製品の精密板金加工から組立・配線組立まで技術を蓄えて参りました。
板金部品の試作、組立・配線組立における協力工場をお探しの際は是非お声かけをお願いします。

株式会社ミツワ精機製作所



所在地

本 社：〒402-0045 山梨県都留市大幡1,185番地
TEL0554-43-4455 fax0554-43-4422
第二工場：〒402-0043 山梨県都留市平栗大むき1,074番地2
TEL0554-45-2983 fax0554-45-2384
Web：https://www.mitsuwaseiki.co.jp

従業員数

本社：33名 第二工場：12名

主な事業

- ◆光学分野
一眼レフカメラ、デジタルカメラ等のレンズ回り部品
- ◆医療分野
主に歯科器具部品(モーター関連部品)
- ◆自動車分野
車載部品(積層コア、ブラケットなど)
- ◆産業用ロボット分野
産業用ロボット試作部品(積層コアなど)

他の会員の皆様へ

当社は、創業以来一貫してプレス加工製品の製造をしてまいりました。KM会員の皆様からの試作、量産部品のご依頼、また技術協力等の相談も広く受け付けております。ぜひ、お声かけください。

アピールポイント

【ものづくり補助金に採択されました】
難加工材0.1mmの積層技術を活用したカシメ方式積層コアへの挑戦！をテーマに開発を進めます。今後の動向にご注目ください。

当社では金型設計、金型製作、プレス加工、2次加工、塗装(協力工場)に至るまで一貫生産しています。

【得意分野】である光学部品のような極小、極薄の製品から産業用ロボットに使われる大型の積層コアまで加工、製作ができます。お客様の手元に届いた後、すぐに組み込み作業が出来る製品を納品できます。

また、ISO9001・ISO14001を取得維持していますので、環境・品質面でも安心です。





所在地

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町28番地 3 0 電話042-663-2551

Web : <http://www.minakami.co.jp>

防災用品のオンラインストア 命一番堂

Web : <https://store.shopping.co.jp/minakami119/>

従業員数

37名

主な事業

施工管理部門：新築・改修工事物件への消防設備・弱電設備の施工業務

(主な取扱機器：自火報設備・消火器・避難器具・放送設備・インターホン設備・TV設備・ITVカメラ設備・電話設備・LAN設備)

保守管理部門：消防設備・建築設備の機器点検業務

(主な点検項目：消防設備・防火対象物・防火管理・特殊建築物・建築設備点検)

Web販売部門：消防設備機器・防災機器のインターネット販売業務(命一番堂)

アピール
ポイント

防災設備の総合コンサルタント



森精工株式会社

所在地

〒431-0441 静岡県湖西市吉美3426 TEL : 053-579-1671

Web : <https://www.moriseiko.co.jp>

主な国内拠点：静岡県湖西市、富山県高岡市

従業員数

本社湖西工場 45名 高岡工場 30名 計 75名

主な事業

医療機器・音響機器・電子応用機器・計測機器等の精密板金加工

アピールポイント


「顧客ニーズに応えるモノづくり」と「自動化工場を目指して」

当社は、板状の金属を最新鋭の設備や工具を自在に操り、卓越したスタッフがお客様が求める仕様に加工していく、精密板金を得意とする板金加工メーカーです。

主要生産品目は医療機器のフレームやカバーをはじめとして、顧客ニーズに応える為のモノづくりを追究し、そこから多彩な加工技術の創出や、更なる生産性の向上を目指す「4Mにおける高効率な自動化」を目指しております。

他の会員の皆様へ

当社は、長年培ってきた加工技術を駆使したVA/VE提案と、変種変量をこなす為の最新鋭設備と人材が揃っております。KM会会員の皆様におかれましては、お声がけ頂きましたら全力でご対応させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。



所在地

- ・本社
大阪府大阪市北区中津1-16-31
TEL 06-6371-6131/FAX 06-6371-7191
- ・東京事業本部
東京都台東区台東2-12-9
TEL 03-3834-4481/FAX 03-3834-4507
- ・営業拠点
大阪・東京・名古屋・明石・熊本・広島・
群馬・香港・深圳
- ・製造拠点
大阪・埼玉 <https://www.yamacs.co.jp/>

主な事業

- ・シルクスクリーン印刷製品
シール・ステッカー・パネル・転写マーク類
- ・凸版・オフセット・フレキソ印刷製品
シール・ステッカー類
- ・オンデマンド印刷製品
シール・ステッカー・パネル類
- ・ハイブリッド製品
各種印刷手法複合製品類 その他

従業員数

2020年10月現在 約320名

大阪工場社
屋



大阪工場 展示室



埼玉工場社
屋



埼玉工場 社史資料室



創業当時昭和20年代か
らの貴重な資料を展示

アピールポイント

高水準の技術開発力で、これまで多種多様な唯一無二のオリジナル商品
を数多く開発。
最新かつ充実した設備・オリジナルマシンを兼ね備えた綺麗な工場で、
インキの調色・調合、印刷、製版、加工まで一貫したものづくり。
徹底した品質管理により信頼される製品を提供し、お客様のブランド
価値を創造し続けております。

他の会員の皆様へ

「こんなのできない？」ヤマックスのモノづくりはお客様の声から始
まります。
お客様のあらゆるニーズに応える企画力、提案力、発想力、技術力。
持続可能な社会を目指し環境に配慮した仕様設計。
多業種へ全国展開し、お客様と共に商品をつくっていくパートナーと
してこれからも進化し続けてまいります。



株式会社ヨシカワ

所在地

〒373-0847 群馬県太田市西新町135-11
TEL : 0276-31-4100 (代)
Web : <https://www.k-yoshikawa.net>
工場 本社工場/新田工場 (群馬県太田市)
大分工場 (大分県宇佐市)

従業員数

192名 (2022年3月現在)

事業内容

- ◆自動車部品加工及び集成
- ◆特殊ロール成形
- ◆樹脂複合押出成形加工

アピールポイント

ロールフォーミング加工の先駆者として
業界トップレベルの技術力を誇る当社では
自動車用の内・外装材、電車・バスなどの
車両部材、住宅用の各種建材に至るまで
ロールフォーミングの特徴と強みを活かした
様々な製品を生み出しています。
またロールフォーミング加工の新たな可能性
に挑戦、技術開発にも積極的に取り組んでい
ます。

他の会員の皆様へ

当社は、限りある資源を大切に
地球環境にやさしい事業活動を推進
していきます。KM会会員の皆様のご
協力を賜り、続けてまいります。

自動車部品



建築・建材部品

所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1丁目47番12号江戸川橋ビル 電話03-5225-6970
東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 1b出口より直結

Web : <http://www.liberworks.co.jp>

- ・高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可
- ・医療機器製造業許可
- ・第二種医療機器製造販売業許可

・EN ISO13485:2016

・労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可

従業員数 60名（2021年2月現在）

主な事業

■ソフトウェア開発事業

医療機器ソフトウェア受託開発 IEC62304準拠 薬機法支援
医療用ソフトウェア開発・販売・保守 DICOM/HL7/通信/画像処理
各種システム・アプリケーションソフトウェアの企画開発
クラウド構築・AIエンジン・セキュリティ対応 プラットフォーム構築支援
エンジニア人材派遣・製品の設計・開発・製造・保守・認証支援

■審査認証事業

医療機器製品の国内・国外輸出入支援
薬機法対応・CEマーキング(MDD)・FDA・KFDA 他
システム認証取得コンサルティング
ISO9001:2015/ISO13485/ISO22716 他
機械製品の海外認証支援
CEマーキング(MD)/KCS認証/EMC試験/その他

■エコ商材販売事業

水圧リフト昇降機・水圧ポール・アルミ製ソーラー架台
LEDバルーン投光機・LPガス発電機・次世代バッテリーなど



アピールポイント

当社は、医療機器メーカー様などのシステムベンダーとして様々な業務を通じて、医療分野でのソフトウェア開発技術や施設現場でのソリューション及び保守・認証支援対応を通じてプロフェッショナル集団としての成長を遂げて参りました。

今後も多様な製品開発および各種サービス展開でのIT活用、ソフトウェア開発、各種プロセスにおける品質改善、各種規格対応に積極的に貢献していければと思っております。KM会の皆様とも業務を通じて多くの交流が出来る事を心から期待しております。